

OSRAM SUPRABLACK™



HQV®



L

Vantaggi:

- Aumento del contrasto grazie all'assorbimento della luce visibile da parte del vetro nero
- Disponibile anche in versione fluorescente a luce nera con attacco G13


OSRAM SUPRABLACK™

Rivela la luce: lampade UV con bulbo di vetro nero.

VEDI IL MONDO IN UNA LUCE NUOVA



DATI TECNICI



Tipo	Codice EAN	W	V	A	UVA/W 315- 400 nm	l [mm]	d [mm]			Starter	t [h]*	No.	
OSRAM SUPRABLACK™													
HQV 125	4050300015125	125	230	1,15	22,0	170	75	s180	E27	—	2.000	1	12
L 18/73	4008321054685	18	230	0,37	3,5	590	26	s180	G13	ST 111/ST 171	2.000	2	25
L 36/73	4008321054715	36	230	0,44	8,0	1.200	26	s180	G13	ST 111	2.000	2	25

* Economic lifetime

Informazioni.

Le lampade UV con bulbo di vetro nero sono utilizzate esaltar la fluorescenza. Sia la lampada ad alta pressione HQV, sia a bassa pressione L con luce colore 73, emettono radiazioni UV a onde lunghe nella gamma da 315 a 400 nm, invisibile all'occhio umano.

Osram Suprablack nella tecnologia alta e bassa pressione è adatta per una vasta gamma di applicazioni:

- Ingegneria dei materiali
- Ispezione dei materiali, ad esempio per individuare piccole crepe nell'albero di un motore
- Industria tessile
- Analisi dei materiali, per esempio nella ricerca della composizione e natura degli additivi per i prodotti in lana o nell'individuazione di macchie invisibili e di tracce di lavaggio a secco
- Industria alimentare
- Individuazione di cibo adulterato, frutta (in particolare le arance), carne, pesce ecc.
- Investigazione criminale
- Individuazione di banconote, assegni e documenti contraffatti o alterati; ricerca di eventuale rimozione di tracce di sangue, immagini contraffatte ecc.
- Servizio postale
- Affrancamento automatico delle lettere, individuazione di francobolli contraffatti
- Illuminazione scenografica
- Teatri e palchi, cabaret, spettacoli, discoteche, bar, ecc
- Altre applicazioni
- Pubblicità e decorazione di vetrine, agricoltura (per esempio esame dei semi), mineralogia, esame di pietre preziose, storia dell'arte, paleografia, diagnostica ecc

member of
voltimum
.it

OSRAM SpA

Via Savona, 105
20144 Milano
Tel. 02 4249.1
Fax 02 4249.380
www.osram.it

VEDI IL MONDO IN UNA LUCE NUOVA

