

QUICKTRONIC FIT 8

Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T5 / ø 26 mm



Caratteristiche prodotto

- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Tensione di linea: 198...264 V
- Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz
- Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento
- Indice di efficienza energetica EEI: A2
- Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2)
- Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929
- Sicurezza: a norma EN 61347-2-3

Vantaggi prodotto

- Lunga durata della lampada
- Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimento frequenti
- Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada
- Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento
- Sistema certificato VDE/VDE EMC
- Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off

Aree applicative

- Uffici open space, corridoi e ripostigli
- Edifici pubblici
- Strisce luminose
- Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati illuminotecnici	Dimensioni e peso
	Tensione in ingresso	Tensione nominale	Frequenza di rete	Tensione continua (cc)	Tempo innesco	Lunghezza
QT-FIT8 2X18	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾	20 s	3600 mm
QT-FIT8 2X58...70	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾	20 s	3600 mm
QT-FIT8 3X36	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾	20 s	2800 mm

Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	Peso prodotto	Sezione dei cavi, lato uscita	Sezione dei cavi, lato ingresso
QT-FIT8 2X18	300 mm	280 mm	350,0 mm	23300 g	0,5...1,5 mm ² ²⁾	0,5...1,5 mm ² ²⁾
QT-FIT8 2X58...70	300 mm	280 mm	350,0 mm	26400 g	0,5...1,5 mm ² ²⁾	0,5...1,5 mm ² ²⁾
QT-FIT8 3X36	400 mm	280 mm	270,0 mm	25300 g	0,5...1,5 mm ² ²⁾	0,5...1,5 mm ² ²⁾

Descrizione del prodotto	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata	Caratteristiche	
	Temperatura ambiente	Durata ECG	Idoneo per apparecchi con vetro frontale	Blocco di sicurezza a fine vita della la
QT-FIT8 2X18	-15...+50 °C	50000 h ³⁾	I	EOL T.2
QT-FIT8 2X58...70	-15...+50 °C	50000 h ³⁾	I	EOL T.2
QT-FIT8 3X36	-15...+50 °C	50000 h ³⁾	I	EOL T.2

Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive			Dati logistici	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Marchi di approvazione	EEL – Energy Label	Classe di sicurezza	Codice prodotto di base	Date of Declaration
QT-FIT8 2X18	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I	85041080900	26-05-2023
QT-FIT8 2X58...70	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I	85041080900	26-05-2023
QT-FIT8 3X36	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I	85041080900	09-06-2023

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
QT-FIT8 2X18	4008321294241	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
QT-FIT8 2X58...70	4052899151932	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
QT-FIT8 3X36	4008321512055	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
QT-FIT8 2X18	67a7f252-adca-4805-b45e-00cb8cb0bb62
QT-FIT8 2X58...70	435d528a-b86f-4a32-8e64-62ad975ac859
QT-FIT8 3X36	4456589b-ac29-40a6-8f7a-a2482d51556a

1) Tensione minima per accensione lampada: 198 V, 185...198 V per massimo 1 h
2) Cavi rigidi
3) A massimo Tc / tasso di guasto del 10%

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Testo delle specifiche

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Informazioni specifiche per Paese

Descrizione del prodotto	Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
QT-FIT8 2X18	4008321294241	OSRQTFIT82X18	-	4030078	-
QT-FIT8 2X18	4008321294241	OSRQTFIT82X18	-	4030078	-

Download dati

File	
	Product Datasheet 321447_ATI QT-FIT8 2x18 (G+GB)
	Certificati QT FIT8 CCC 2016171002000662 171221
	Certificati QT FIT8 CCC 2018171002002005 171221
	Certificati QT FIT8 CCC attachment, 02301-1002-170112-BG, 171221
	Certificati 334974_ENEC-Marks approval
	Certificati 335097_INOTEC
	Certificati 335150_CEAG
	Certificati 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificati 592319_EAC certificate for Quicktronics QT

Scheda della famiglia di prodotto

	Certificati 504209_VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
	Dichiarazioni di conformità QUICKTRONIC CE 3364256 060923
	Dati CAD 3-dim 316108_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dati CAD 3-dim 316109_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dati CAD 3-dim 316110_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dati CAD in PDF 316101_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	User instruction QUICKTRONIC QT FIT8
	Product Datasheet 321439_ATI QT-FIT8 2x58 (G+GB)
	Certificati 642694_VDE-Certificate QT-FIT8 1x2x58-70

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321294241	QT-FIT8 2X18	Cartone di spedizione 20	383 mm x 159 mm x 132 mm	8.04 dm ³	4822.00 g
4052899151932	QT-FIT8 2X58...70	Cartone di spedizione 20	383 mm x 159 mm x 132 mm	8.04 dm ³	5442.00 g
4008321512055	QT-FIT8 3X36	Cartone di spedizione 20	303 mm x 210 mm x 132 mm	8.40 dm ³	5333.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda della famiglia di prodotto

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.