

QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | ECG per lampade fluorescenti lineari T5/26 mm



Caratteristiche prodotto

- Tensione di alimentazione: 220...240 V
- Tensione di linea: 198...264 V
- Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz
- Indice di efficienza energetica EEI: A2

Vantaggi prodotto

- Involucro compatto
- Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada

Aree applicative

- Edifici pubblici
- Padiglioni sportivi
- Strisce luminose
- Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I


Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Maximum output power	2 x 36 W
Efficiency in full-load	91 % ¹⁾
Frequenza di funzionamento	30...45 kHz

¹⁾ at 230 V, 50 Hz

Dimensioni e peso



Lunghezza	2100 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	300 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	200,0 mm
Peso prodotto	14000 g

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Umidità relativa	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

Durata

Durata ECG	30000 h ¹⁾
------------	-----------------------

¹⁾ A massimo Tc / tasso di guasto del 10%

Scheda prodotto

Durata stimata

Tipo				
QTz8 2X36	Temperatura ambiente ECG [ta]	50	-	-
	Temperatura punto tc [°C]	75	-	-
	Durata [h]	30000 ¹⁾	-	-

¹⁾ Max. 10% failure rate at tc max

Dati di prodotto aggiuntivi

Suitable for lamp power (2 lamps)	36 W
-----------------------------------	------

Caratteristiche

Idoneo per apparecchi con vetro frontale	I
Lunghezza massima cavi ECG/lampada	2.0 m / 1.0 m
Dimmerabile	No
Intended for no-load operation	No

Certificati, Norme, Direttive

Marchi di approvazione	CE / CQC
EEL – Energy Label	A2
Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

Dati logistici



Codice prodotto di base	85041080900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4008321863324
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	065de10a-d1f3-47e7-96c3-babb22cdd794

Schema di cablaggio

QUICKTRONIC® QTz8



590718_EAC QTz8

723141_Wiring Diagram QTz8 2x...

Testo delle specifiche

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Download dati

File	
	User instruction QUICKTRONIC QTz8
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certificati QTz CE 3384570 190821
	Certificati 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificati CB Test Certificate CN42990
	Dichiarazioni di conformità 504183_DoC QTz8

Scheda prodotto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321863324	QTz8 2X36	Cartone di spedizione 20	228 mm x 178 mm x 198 mm	8.04 dm ³	3391.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | ECG per lampade fluorescenti lineari T5/26 mm

Tipo	Famiglia di lampade	Corrente nominale	Potenza dissipata	Flusso luminoso a 35 °C	Numero di punti luce
QTz8 2X36	L 36 W	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2