

# LEDinspect SLIMLINE 250

Luci LED per ispezione per uso non professionale



**250 lm + 30 lm**

Luce principale da 250 lm, funzione torcia da 30 lm



**Equipaggiata con 15+2 LED durevoli e di qualità**

LED ad alta potenza per un flusso luminoso durevole e confortevole



**Batteria Li-ion ricaricabile 3,7 V 2600 mAh**

Facile da caricare tramite presa USB & alimentatore da rete (con cavo di ricarica)



### Per zone di difficile accesso

La lampada OSRAM LEDinspect SLIMLINE 250 genera un'illuminazione eccellente grazie ai durevoli LED ad alta intensità, ed è adatta a tutti i per i lavori di manutenzione e riparazione dell'auto. La lampada offre due livelli di luminosità: in modalità principale fino a 250 lm e in modalità torcia fino a 30 lm. Massima praticità: il sottilissimo apparecchio è equipaggiato con batteria ricaricabile. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici		Dati fotometrici	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Potenza nominale	Tensione nominale	Temperatura di colore	Flusso luminoso
LEDinspect SLIMLINE 250	LED inspection lights for personal use	LEDIL206	5,00 W	NaN V	6000 K	250 lm

Descrizione del prodotto	Tonalità di luce del LED	Dimensioni e peso				Colori e materiali
		Peso prodotto	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Colore attacco
LEDinspect SLIMLINE 250	bianco	232,00 g	320,0 mm	38,0 mm	28,0 mm	Nero

Descrizione del prodotto	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi		
	Garanzia	Tipo di batteria	Numero di batterie incluse	Portata della batteria
LEDinspect SLIMLINE 250	3 years	Rechargeable	n.a.	Yes

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Dati logistici	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnologia	Wattora per batteria [MPRD]	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDinspect SLIMLINE 250	LED	9.62	29-12-2021	4052899424999

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDinspect SLIMLINE 250	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	59d2998b-38ef-450a-9d18-20a5d6168239




## Scheda della famiglia di prodotto

---

### Apparecchiatura / Accessori

- Cavo di ricarica incluso
- 

### Download dati

File	
	User instruction LEDinspect SLIMLINE 250 LEDIL206 User manual
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Family (IT)
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Home (IT)

---

### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.